



Akumulátorový trubkořez, Typ: 4933498374



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078218 4933498374
GTIN	4058546522438
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorový kompaktní trubkořez s nerezovou řezací hlavou. **Automatické nastavení** na Ø trubky. Minimální vzdálenost stěny 43 mm. **Vhodné na nerezové, C-ocelové a měděné trubky.** Pozorovací okénko na řzacím mechanismu a vestavěné osvětlení umožňují uživateli řezat trubku přesně.

Rozsah dodávky:

Dodáváme v kartonové krabici **bez** akumulátoru a **bez** nabíječky.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073801 – č. 073840.

Technický popis

Hmotnost	3 kg
Zdroj energie	Napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Typ akumulátoru	Li-Ion
Rozsah otáček	0 - 330 min ⁻¹
Maximální Ø trubky měď	35 - 54 mm

Technický list

Napětí akumulátorů	12 V
Maximální Ø trubky ušlechtilá ocel	35 - 54 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Druh produktu	Trubkořez