



Kombinovaný frézovací trn, SK 40 A = 52, Ø trnu d1: 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	302500 16
GTIN	4250122600763
Třída artiklu	36E

Popis

Provedení:

Vnitřní závit pro ruční upínání.

Použití:

S lícovaným perem – pro frézy s **podélnou drážkou**, např. DIN 841.

S unášecím kroužkem – pro frézy s **příčnou drážkou**, DIN 1880.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Celková délka L	162 mm
Ø trnu d ₁	16 mm
Délka vyložení rozměr A	52 mm
Délka frézovacího trnu L ₃ s unášecím kroužkem	17 mm
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	16
Závit M	M16
Délka frézovacího trnu L ₄	27 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	16
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	16

Upínací Ø D ₁	16 mm
Upnutí	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	DIN 2080
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Druh produktu	Upínací trn pro frézy

Příslušenství

Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 16 mm	309860 16
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep Hurco 45° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep Hurco 90° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Unášecí kroužek Pro Ø trnu 16 mm	309870 16
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 16	309680 16
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Upínací klíč ER1/2 palce – OK25 Pro kleštinové upínače ER 16	309720 16
Upínací klíč ER1/2palcová drážka Pro kleštinové upínače ER 16	309700 16
Speciální klíč Pro Ø trnu 16 mm	309840 16
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40