

**Upínací trn, SK 50, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302440 12
GTIN	4250122600367
Třída artiklu	36E

Popis**Provedení:**

Vnitřní závit pro ruční upínání.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Technický popis

Závit M	M24
Náhradní upínací šroub č. 309900	12
Délka vyložení rozměr A	63 mm
Celková délka L	190 mm
Upínací Ø D ₁	12 mm
Vnější Ø D	42 mm
Upnutí	SK 50
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	DIN 2080
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 12 mm	309900 12