

WEKEM®**Teflonová těsnicí páska, 12 m, Typ: GOLD****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083319 GOLD
GTIN	4260205360040
Třída artiklu	08G

Popis**Provedení:**

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásy a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. **Dokonalý kontakt s povrchem** zaručuje **100% těsnost**. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily. Obzvláště pevná, těsná, elastická teflonová páska nejvyšší kvality, pro všechny druhy závitů. Vhodné pro propan, butan, zemní plyn, benzol a paliva, teplotní rozsah -240 až 260 °C.

Použití:

V závislosti na médiu, potrubí a velikosti závitů, možnost použití do tlaku cca 100 bar (potřebné vlastní pokusy), při teplotě 200 °C do max 16 bar.

Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.

Technický popis

Tloušťka	0,1 mm
Šířka	12 mm

Pro druh závitů	všechny
Označení výrobce	GT
Trvanlivost od data výroby	60 měsíc
Délka	12 m
Skladovací teplota	20 °C
Barva	žlutá
Rozsah teplot pro použití	-240 - 260 °C
Chemický základ	Polytetrafluoretylén (PTFE)
Vlastnost	Nelepí
Vlastnost	Nehořlavé
Vlastnost	Nekřehne
Atribut názvu produktu	12 m
Druh produktu	Těsnicí páska