



## Brusný kotouč CC-GRIND-Robust SGP STEELOX, Ø kotouče: 125mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 566367 125    |
| GTIN           | 4007220304396 |
| Třída artiklu  | 550           |

### Popis

#### Provedení:

**Agresivní** brusný kotouč s **integrováním talířem ze skelné tkaniny a patentovaným upínacím a chladicím systémem.**

Ploché použití bez poškození obrobku upínací maticí. Použití s adaptérem č. 566365.

Pro velmi vysoký výkon úběru materiálu u všech ocelových materiálů.

S trojúhelníkovým přesně tvarovaným keramickým zrnem.

#### Použití:

Pro **tvrdé a drsné broušení** ploch a hran.

Hospodárná alternativa k hrubovacím brusným kotoučům s **výrazně sníženým zatížením horkem, hlukem, prachem a vibracemi.**

Dodržujte plochý úhel nastavení a výkonný pohon ( > 1 200 W).

### Technický popis

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Ø kotouče                   | 125 mm   |
| Ø otvoru                    | 22,23 mm |
| Brusné zkratky              | keramika |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 %  |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Optimalizováno pro materiál | Ocel          |
| Doporučený úhel nastavení   | 5-15 stupeň   |
| Maximální obvodová rychlost | 80 m/s        |
| Počet poloh                 | 1             |
| Druh produktu               | Brusný kotouč |

### Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 67 HRC    | vhodný          |                |         |
| INOX             | omezené použití |                |         |
| Ti               | omezené použití |                |         |
| GG(G)            | omezené použití |                |         |
| suché            | vhodný          |                |         |