

**Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce) dlouhé Uni, Závit: M5-M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080757 M5-M8
GTIN	4069515038102
Třída artiklu	BAW

Popis**Provedení:**

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.

Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce).

Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Použití:

Vhodné na ocel, nerezavějící ocel, hliník, měď, mosaz.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964.

Upínací klíč ER č. 309680.

Tvářecí závitník HOLEX č. 139130 nebo č. 139180.

Upozornění:

Sada, která se skládá z 1 vrtáku pro termální vrtání velikosti M5, M6 a M8.

Technický popis

Druh produktu	Vrtáky pro termální vrtání
---------------	----------------------------

