

**Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce) Inox, Závit: M5-M8****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 080754 M5-M8  |
| GTIN           | 4069515038072 |
| Třída artiklu  | BAW           |

**Popis****Provedení:**

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.

Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce), k použití v nerezových materiálech.

**Použití:**

Speciálně vhodný pro nerezavějící oceli.

**Vhodné pro:**

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964.

Upínací klíč ER č. 309680.

Tvářecí závitník HOLEX č. 139130 nebo č. 139180.

**Upozornění:**

Sada, která se skládá z 1 vrtáku pro termální vrtání velikosti M5, M6 a M8.

**Technický popis**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Druh produktu | Vrtáky pro termální vrtání |
|---------------|----------------------------|

