



Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce) dlouhé Inox, Závit: M5-M8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080758 M5-M8
GTIN	4069515038119
Třída artiklu	BAW

Popis

Provedení:

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.

Vrtáky pro termální vrtání ploché (bez límce), k použití v nerezových materiálech.

Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Použití:

Speciálně vhodný pro nerezavějící oceli.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964.

Upínací klíč ER č. 309680.

Tvářecí závitník HOLEX č. 139130 nebo č. 139180.

Upozornění:

Sada, která se skládá z 1 vrtáku pro termální vrtání velikosti M5, M6 a M8.

Technický popis

Druh produktu	Vrtáky pro termální vrtání
---------------	----------------------------

