



Pár rukavic HyFlex® 11-561, Velikost rukavice: 9



Údaje o objednávkě

Artikové číslo	094345 9
GTIN	10076490435377
Třída artiklu	04P

Popis

Provedení:

HyFlex® 11-561. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí. Rukavice kombinuje **úroveň ochrany proti pořezání C** s ultra lehkým designem pro vysoký komfort a obratnost. Vysoká odolnost proti oděru povrchové vrstvy FORTIX™ Technology prodlužuje životnost. Certifikováno Öko-Tex100. Vhodné ke kontaktu s **potravinami**, **kompatibilní s dotykovými obrazovkami** a odolné proti **kontaktnímu teple** do 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Série	HyFlex®
Obsah	1
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej

Technický list

Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	INTERCEPT™
Povlak	Nitril
Materiál	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	modrá
Norma	EN 407
Hmotnost	28 g
Délka	224 mm
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání