

**Sada jednorázových rukavic MicroFlex® 93-260, Velikost rukavice: 11****Údaje o objednávkě**

Artikové číslo	094724 11
GTIN	20076490070933
Třída artiklu	04P

Popis**Provedení:**

Sada jednorázových rukavic **v dávkovacím boxu**. Kategorie III. Neobsahuje pudr. MicroFlex® 93-260. 3vrstvá konstrukce pro dobrou ochranu před chemikáliemi včetně kyselin, rozpouštědel a louhů. Strukturované špičky prstů. Dlouhá manžeta a nízká hodnota AQL 0,65 (EN 374-2) pro spolehlivou ochranu před nebezpečnými látkami.

Norma:

EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374

Technický popis

Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	bezlatexové
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
EN 374	Typ A (JKLOPST)
Odolnost vůči chemikáliím	JKLOPST
EN 388	2000X

Technický list

Materiál	Neopren, nitril
Třída ochrany	Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
Třída ochrany	Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374
Materiál nosiče	Neopren, nitril
Povlak	Neopren, nitril
Tloušťka	0,2 mm
Délka	285 mm
Obsah	50
Hmotnost	8,1 g
Barva	zelená
Rozsah použití	Přesnost
AQL	0,65
Použití	jednorázové
Druh produktu	Jednorázové rukavice