



Pár rukavic uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Velikost rukavice: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094267 10
GTIN	4048612139257
Třída artiklu	04W

Popis

Provedení:

Rukavice vyrobená patentovanou **technologií Bamboo TwinFlex®**. Citlivá technologie pletení s rozměrem 18 na vysoké úrovni ochrany řezu D. **Tenká vrstva SoftGrip** nabízí vynikající přilnavost a vysokou odolnost proti oděru. Certifikováno Oeko-Tex 100, kompatibilita s dotykovými obrazovkami a odolnost proti kontaktnímu teplu do 100 °C.

Použití:

Vhodné pro suché a lehce vlhké pracovní prostředí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Model je vhodný pro kontaktní teplo do +100 °C v souladu s normou EN 407.

Technický popis

Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
Technologie pletení	18G
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100

Technický list

EN 388	3X31D
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	Bambus a viskóza, HPPE, ocel, PA, elasthan
Povlak	Měkká pěnová výplň
Rozsah použití	Allround
Barva	zelená
Norma	EN 407
Kontaktní teplota do	100 °C
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	D
Druh produktu	Rukavice proti pořezání