

uvex**Pár rukavic uvex profi pure HG, Velikost rukavice: 7**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	094266 7
GTIN	4048612106655
Třída artiklu	04W

Popis

Provedení:

uvex profesionální čistý HG. Inovativní speciální polymerová vrstva Hydro-Grip z nepromokavé rukavice poskytuje větší přilnavost při práci ve vlhkých a mokrých pracovních oblastech. Vysoký komfort nošení je podpořen ergonomickým střihem a vysokou absorpcí vlhkosti bavlněné podšívky. OEKO-TEX certifikovaný a odolný vůči kontaktnímu teple do 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	2121X
EN 407	X1XXXX
Materiál nosiče	Bavlna
Povlak	Speciální polymer Hydro-Grip

Technický list

varianta povlaku	plný povlak
Rozsah použití	Heavy Duty
Barva	modrá
Hmotnost	93 g
Norma	EN 407
Použití	vícerázové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice