

KÄRCHER

Průmyslový vysavač, Označení výrobce: IVRL65/12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078522 IVRL65/12
GTIN	4066529163899
Třída artiklu	07D

Popis

Provedení:

Průmyslový vysavač, vhodný pro vysávání a oddělování **chladicích médií, mazacích emulzí, vody nebo oleje s pevnými látkami (např. kovovými třískami).**

- **Kompaktní konstrukce a robustní materiál pro nejlepší jízdní vlastnosti.**
- **Maximální flexibilita použití a dlouhá životnost se síťovým kabelem odolným proti oleji.**
- **Vysávání probíhá prostřednictvím o 360° otočné hadicové přípojky na sací hlavě.**

Průmyslový vysavač s 1 motorem 1,2 kW s **naklápěcím podvozkem a nádobou 65 litrů.**

Upozornění:

Provedení s nádobou z ušlechtilé oceli 100 litrů najdete pod č. 078522 vel. IVR-L100DP v našem e-shopu.

Technický popis

Třída prašnosti – vysavač	L
Třída prašnosti – vysavač	L
Výška	1251 mm
Příkon	1200 W

Technický list

Počet turbín	1
Objem nádoby	65 l
Jmenovitý rozměr přípojky	DN50 mm
Vakuum	235 mbar
Hmotnost	33 kg
Pracovní hluk	70 dB(A)
Šířka	526 mm
Objemový proud vzduchu	72 l/s
Délka	718 mm
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání