

KÄRCHER

Průmyslový vysavač, Označení výrobce: IVRL65/24



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078522 IVRL65/24
GTIN	4066529164117
Třída artiklu	07D

Popis

Provedení:

Průmyslový vysavač, vhodný pro vysávání a oddělování **chladicích médií, mazacích emulzí, vody nebo oleje s pevnými látkami (např. kovovými třískami).**

- **Kompaktní konstrukce a robustní materiál pro nejlepší jízdní vlastnosti.**
- **Maximální flexibilita použití a dlouhá životnost se síťovým kabelem odolným proti oleji.**
- **Vysávání probíhá prostřednictvím o 360° otočné hadicové přípojky na sací hlavě.**

Průmyslový vysavač s 2 motorem 2,4 kW s **naklápěcím podvozkem a nádobou 65 litrů.**

Upozornění:

Provedení s nádobou z ušlechtilé oceli 100 litrů najdete pod č. 078522 vel. IVR-L100DP v našem e-shopu.

Technický popis

Objem nádoby	65 l
Jmenovitý rozměr přípojky	DN50 mm
Vakuum	235 mbar
Objemový proud vzduchu	144 l/s

Technický list

Výška	1326 mm
Příkon	2400 W
Hmotnost	43 kg
Šířka	532 mm
Délka kabelu	6 m
Délka	737 mm
Třída prašnosti – vysavač	L
Pracovní hluk	70 dB(A)
Počet turbín	2
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání