

**Rounový brusný pás (A) DF-BL, 13×305 mm, Srovnání zrnitosti: 240****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558485 240
GTIN	2050002086548
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice, dlouhá životnost, **rovnoměrná konečná povrchová úprava, nízká tvorba tepla.**

Pružný rounový pás pro použití u ručně vedených strojů.

Použití:

Pro odjehlování, matování a dokončování. **Tkaninový podklad s nízkou roztažností** je vhodný především pro výraznější zatížení na pneumatických strojích.

Technický popis

Stupeň jemnosti	jemný
Provedení	A fine
Série	DF-BL
Srovnání zrnitosti	240
Barva	zelená
Brusné zkratky	A

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka brusného pásu	13 mm
Délka brusného pásu	305 mm
Atribut názvu produktu	13×305 mm
Označení výrobce	DF-BL
Druh produktu	Brusný pás s rounem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný	20-25 m/s	
Ocel < 900 N/mm	vhodný	20 m/s	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	20 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	20 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	20 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	20 m/s	H
INOX	vhodný	20 m/s	
Ti	vhodný	20 m/s	
GG(G)	vhodný	20 m/s	K
CuZn	vhodný	20 m/s	N
Plasty, GFK	vhodný	20 m/s	
Dřevo	vhodný	20 m/s	
Laky	vhodný	20 m/s	
Uni	vhodný	20 m/s	
suché	vhodný		