



LED kapesní svítilna s akumulátorem, Typ: P6R



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081398 P6R
GTIN	4058205038195
Třída artiklu	04B

Popis

Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V **hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě**, jsou všechny kontakty pozlacené, **kvalitní čočky** koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru a poutka na ruku.

Technický popis

Doba svícení stupeň 2	7,5 h
Doba svícení stupeň 3	65 h
Ochranná třída IP	IP 68
Hmotnost	165 g
Doba svícení	2,5 h
Typ akumulátoru	Li-Ion
Světelný tok stupeň 3	25 lm
Ø hlavy	35 mm
Celková délka	150 mm
Počet obsažených akumulátorů	1
Světelný proud Boost	1200 lm

Technický list

Světelný tok	700 lm
Doba svícení v režimu Boost	10 s
Světelný tok stupeň 2	300 lm
Druh produktu	Kapesní svítilna