



LED kapesní svítilna s akumulátorem, Typ: P7R



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081398 P7R
GTIN	4058205037372
Třída artiklu	04B

Popis

Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V **hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě**, jsou všechny kontakty pozlacené, **kvalitní čočky** koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním. Intuitivní ovládání pomocí otočného spínače.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru a poutka na ruku.

Technický popis

Světelný proud Boost	2000 lm
Světelný tok stupeň 3	25 lm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Světelný tok	1200 lm
Ø hlavy	35 mm
Doba svícení v režimu Boost	10 s
Ochranná třída IP	IP 68
Celková délka	159 mm
Hmotnost	197 g
Doba svícení	2,5 h

Technický list

Doba svícení stupeň 3	80 h
Světelný tok stupeň 2	450 lm
Počet obsažených akumulátorů	1
Doba svícení stupeň 2	5,5 h
Druh produktu	Kapesní svítilna