



Rounový kotouč HD-DR, Ø 76,2 mm, Srovnání zrnitosti: 50



Údaje o objednávce

Artikové číslo	554059 50
GTIN	068060671899
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Systém rychlé výměny s plastovým závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Brusné kotouče z netkané textilie s **agresivním brusným zrnem Cubitron (CE)** v kombinaci s odolnou tkaninou.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

Umožňuje **úběr a dokončování bez otřepů** použitím jediného nástroje. Vysoká stabilita hran a dlouhá životnost.

Upozornění:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod 573510 a násl.

Technický popis

Provedení	coarse super duty
Stupeň jemnosti	zvlášť hrubý
Srovnání zrnitosti	50
Ø kotouče	50,8 mm

Brusivo	Brusné zrno Cubitron™
Brusné zkratky	Keramické
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 76,2 mm
Označení výrobce	HD-DR
Maximální počet otáček	20000 min ⁻¹
Druh produktu	Brusné roundo

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		

Vhodné produkty

No Shop URL available for: 554059 50

