

uvex

Pár rukavic uvex phynomic C XG ESD, Velikost rukavice: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094462 10
GTIN	4048612120279
Třída artiklu	04W

Popis

Provedení:

uvex phynomic airLite B ESD. Citlivá rukavice s ochranou proti pořezání úrovně C sedí jako druhá kůže. Dobrý úchop ve vlhkém a olejnatém pracovním prostředí. Certifikace Oeko-Tex 100 a kompatibilita s dotykovou obrazovkou. Vhodné pro kontakt s potravinami a na ESD pracoviště dle EN 16350.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím. Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej

Technický list

Elektrostatické vlastnosti	ESD testováno dle normy EN 16350
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Materiál nosiče	HPPE, skelné vlákno, PA, elastan, uhlík
Povlak	Pěna Aqua-Polymer Xtra Grip
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Barva	modrá / černá
Hmotnost	58 g
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání