

**Upínací trn typ ADB s přívodem chlazení, BT 40 krátké, Ø upnutí D1: 25mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302605 25 |
| GTIN | 4250122613084 |
| Třída artiklu | 36E |

Popis**Provedení:**

Všechny nefunkční plochy jsou černěné.
Chladicí kanál uzavíratelný pomocí O-kroužku.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Délka vyložení rozměr A | 90 mm |
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 25 |
| Upínací Ø D ₁ | 25 mm |
| Vnější Ø D | 65 mm |
| Upnutí | BT 40 krátké |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-2 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Tvar | ADB |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Upínací trn |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40 | 308830 40 |
| Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308785 40 |
| Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308760 40 |
| Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308765 40 |
| Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308790 40 |
| Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308795 40 |
| Tažný čep Hurco 45° s líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308802 40 |
| Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308801 40 |
| Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40 | 308820 40 |
| Tažný čep Hurco 90° s líčovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308806 40 |
| Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 25 mm | 309900 25 |