

**Krátká vrtací hlavička typ A, SK 40, Rozsah upínání: 1-13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302540 1-13
GTIN	4045197307668
Třída artiklu	37D

**Popis****Provedení:**

Pro pravý i levý chod. Vnitřní závit pro ruční upínání.

**Použití:**

Upínání vrtáků, záhlubníků a výstružníků na frézkách.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 6hranného šroubováku s příčnou rukojetí.

**Technický popis**

Rozsah upínání	1 - 13 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Vnější Ø D	43 mm
Náhradní upínací klíče	SW6
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	DIN 2080
Tvar	A
Maximální utahovací moment $M_{d \max.}$	$\leq 14 \text{ Nm}$
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička

## Příslušenství

Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 6 mm	627481 6
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40

Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40