

WEKEM®**Teflonová těsnicí páska, 12 m, Typ: FINE****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083319 FINE
GTIN	4260205360019
Třída artiklu	08G

Popis**Provedení:**

Těsnicí prostředky nahrazují konopí, těsnicí pásky a pasty, jsou odolné proti plynům, kapalinám, vzduchu, vodě, olejům, uhlovodíkům a mnoha chemickým produktům. **Dokonalý kontakt s povrchem** zaručuje **100% těsnost**. Při montáži je před vytvrdnutím kdykoli možné povolit nebo upravit polohu pomocí běžných nástrojů. Zbytky těsnicího prostředku neucpávají filtry ani ventily.

Použití:

Závitová těsnicí páska PTFE FRp možnost použití do 3/8 palce u: vzduch, dusík, plyn do max. 5 bar, zkapalněný plyn, pitná voda do max. 16 bar možnost použití do 100 bar (při teplotě 200 °C do max 16 bar).

Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.

Technický popis

Tloušťka	0,1 mm
Označení výrobce	FRp

Pro druh závitů	jemný
Šířka	12 mm
Rozsah teplot pro použití	-240 °C
Délka	12 m
Barva	bílá
Skladovací teplota	20 °C
Trvanlivost od data výroby	60 měsíc
Chemický základ	Polytetrafluoretylén (PTFE)
Vlastnost	Nehořlavé
Vlastnost	Nekřehne
Vlastnost	Nelepí
Atribut názvu produktu	12 m
Druh produktu	Těsnicí páska