

Garant**SC.T 120404, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260765 HB7020
GTIN	4045197699763
Třída artiklu	21G

Popis

SC.T 120404 HB7020 Rohový rádius: 0,4 mm

Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Druh	HB7020

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SCMT 120404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení