

Garant**SC.T 120408, Typ: HU7310**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260766 HU7310 |
| GTIN | 4045197670601 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Posuv f | 0,05 - 0,5 mm/ot, |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Hlavní způsob použití | N |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Lamač třísek | AM |
| Hloubka řezu a_p | 0,1 - 4 mm |
| Typ | HU7310 |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 350 - 600 m/min |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| Povlak | bez povlaku |

| | |
|--------------------------------------|--|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SCGT 120408 |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Tolerance | G |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |