

Garant**fazetkové frézy Softcut[®] s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky AO..**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215403 30
GTIN	4069515038188
Třída artiklu	21O

Popis

Provedení:

Robustní nástrčná fazetková fréza. Vícenásobně sevřená lůžka vyměnitelných destiček pro stabilizaci řezu a přejímání vertikálních a radiálních sil.

Použití:

Pro větší šířky zahlabování na ocelových konstrukcích. Velmi dobře vhodná pro hrubovací a polohrubovací práce.

Upozornění:

Povrchu bez nerovností je dosaženo vyměnitelnou břitovou destičkou č. 215431 – 215487. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,5** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Počet vyměnitelných břitových destiček	9
Nejmenší Ø D	17 mm
Největší Ø D ₁	65 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Upínací otvor Ø	22 mm

Technický list

Vhodná vyměnitelná břitová destička	AO.T1104
Dosažitelná výška fazetky h	14,2 mm
Celková délka $L_{celk.}$	55 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	3
Úhel γ	30 stupeň
Posuv na zub při h_{max}	0,2 mm
Dosažitelná šířka fazetky b	24,3 mm
Dosažitelná délka fazetky l	28,1 mm
Tvar stopky	s otvorem
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetová fréza

Vhodné produkty

No Shop URL available for: 215403 30