



Sada univerzálních děrovek Power Charge Plus, Ø děrovky: 22-32



Údaje o objednávce

Artikové číslo	589807 22-32
GTIN	4059952536484
Třída artiklu	54B

Popis

Provedení:

Řezání otvorů do ocelových plechů je nesrovnatelné s jinými způsoby použití děrovek. V průmyslovém prostředí nebo při práci na vozidlech je nutné pracovat s extrémní přesností. Materiál je ale většinou velmi tuhý a poškozuje konvenční bimetalové děrovky. Systém EXPERT Sheet Metal PC Plus tyto problémy řeší, protože pro jeho výrobu je použití kompaktní a vysoce kvalitní technika. EXPERT Sheet Metal PC Plus je opatřen vlastním válcem ze soustruženého kovu pro bezkonkurenční stabilitu, robustnost a přesnost. Extrémní životnost a schopnost řezat nejtvrdší třídy oceli pomocí karbidových zubů, které jsou jednotlivě naostřené a pájkou spojené s tělem. Tato děrovka kombinuje nejlepší vlastnosti v kompaktním tvaru: Má dlouhou životnost, je přesná a optimalizovaná pro vysoce kvalitní práci s plechem. Použití s rychloupínacím adaptérem Power Charge Plus od výrobce Bosch: přesnost a robustní provedení

Rozsah dodávky:

2× středící vrták, 3× děrovka (Ø 22 mm, Ø 25 mm, Ø 32 mm), rychloupínací adaptér.

Technický popis

Série	Power Charge Plus
Ø děrovky	22 - 32 mm

Technický list

Počet upínacích stopek	1
Počet dílů	6
Počet středících vrtáků	2
Maximální hloubka řezu	5 mm
Druh produktu	Děrovky

Vhodné produkty

No Shop URL available for: 589807 22-32