



Samonivelační laser s křížovými přímkami LINO, Typ: L6G

Údaje o objednávce

Artikové číslo	468486 L6G
GTIN	7640110699942
Třída artiklu	47C

Popis

Provedení:

Robustní provedení, ergonomické plastové pouzdro, chráněno proti prachu a stříkající vodě. **Se zelenými laserovými paprsky pro optimální viditelnost. Až o 400 % lepší viditelnost než u červeného laserového paprsku.**

Samonivelační liniový laser s liniemi 3× 360°. Jedna horizontální a dvě vertikální laserové linie 360°. Laserové linie jsou tenké, ostré a výrazně viditelné. Výkon laseru je možné nastavit ve 3 stupních pro lepší viditelnost nebo delší dobu provozu. Samonivelace na delší vzdálenosti u šikmých ploch. Časová úspora díky jednoduchému seřízení bodu svislice. Pevný bod svislice díky integrované základně. Jednoduché a přesné nastavení polohy laserových linií o ±10°. Funkce paměti pro osobní nastavení. Chráněno proti prachu a stříkající vodě. Koncept trojitého napájení umožňuje nepřetržitou práci. Volitelně lze provozovat s Li-Ion akumulátorem, AA bateriemi nebo síťovým zdrojem.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Akumulátor Li-Ion, nabíječka se síťovým adaptérem, držák baterií, laserový terč, magnetický adaptér TWIST 250, nástěnný adaptér UAL 130, bezpečnostní lanko, kufřík.

Technický popis

Hmotnost	530 g
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Zdroj energie	síťový provoz
Zdroj energie	napájení z akumulátoru

Technický list

Nivelační rozsah	±4 stupeň
Průměr s přijímačem	140 mm
Výška	110 mm
Ochranná třída IP	IP 54
Hloubka	100 mm
Šířka	60 mm
Série	LINO
Provozní doba	11 h
Závit pro stativ	1/4 UNC palec
Dosah s přijímačem	70 m
Barva laseru	zelená
Mezní chyba	±0,2 mm/m
Počet obsažených akumulátorů	1
Dosah	35 m
Druh produktu	Laser s křížovými přímkami