

Garant**SC.T 09T304, Typ: HU7310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260762 HU7310
GTIN	4045197670366
Třída artiklu	21G

Popis

Technický popis

Hlavní způsob použití	N
Lamač třísek	AM
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Typ	HU7310
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCGT 09T304
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení