



Silové kombinované kleště, chromované, s opláštěnou rukojetí, Celková délka: 180mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	700401 180
GTIN	4003773043072
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Vysoký střižný výkon při vynaložení malé síly. Ozubené čelisti. Břity navíc induktivně kalené (cca 63 HRC), vhodné též pro piano dráty.

Kleště chromované, rukojetí s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Hodnoty při stříhu tvrdého drátu do Ø	2,5 mm
Hodnoty při stříhu piano drátu do Ø	2 mm
Celková délka	180 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rukojeť	Vícesložkové pouzdro
Výrobní postup	břity induktivně kalené (cca 63 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel
Povrch	chromované
Nejiskřící	ne

Druh produktu

Multifunkční kleště