

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260919 12/11
GTIN	4045197653406
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	E12M STFPCR/L11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Středové přesazení L_3	8 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	15 mm
Velikost destiček	11 mm
Délka hlavy L_1	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L_2	11,5 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500