

Garant**SC.T 120408, Typ: HB7310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260766 HB7310
GTIN	4045197670588
Třída artiklu	21G

Popis

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Lamač třísek	AM
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7310
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCGT 120408

Počet výměn/řezání	4
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení