



Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic Xtra, Typ: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082006 4
GTIN	4250004112506
Třída artiklu	04S

Popis

Provedení:

Výkonné ultrazvukové čištění řady Elmasonic xtra pro náročné použití Heavy-Duty.

- **Vyšší účinek ultrazvuku díky automatické funkci Dynamic.**
- **Přepínatelný režim Eco pro šetrné čištění a úsporu energie.**
- **Integrovaná funkce Sweep (posuv) pro rovnoměrné rozložení zvuku v čisticí lázni.**
- **Individuální regulace času a teploty.**
- **Přehledný ovládací panel odolný proti stříkající vodě.**
- **Automatické bezpečnostní vypnutí.**

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku. Vhodný vkladací koš najdete pod č. 082101.

Ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozní prostředek naleznete pod č. 088015 – č. 088019.

Technický popis

Délka přístroje	435 mm
Šířka přístroje	215 mm
Označení výrobce	Xtra 40
Hmotnost	6,8 kg
Délka vkladacího koše	195 mm
Objem	5 l
Špičkový výkon ultrazvuku	560 W

Technický list

Doporučený pracovní objem	4 l
Šířka vkladacího koše	105 mm
Topný výkon	400 W
Jmenovité napětí	220 - 240 V
Výška čisticí nádoby	150 mm
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj