



Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic Xtra, Typ: 12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082006 12
GTIN	4250004112544
Třída artiklu	04S

Popis

Provedení:

Výkonné ultrazvukové čištění řady Elmasonic xtra pro náročné použití Heavy-Duty.

- **Vyšší účinek ultrazvuku díky automatické funkci Dynamic.**
- **Přepínatelný režim Eco pro šetrné čištění a úsporu energie.**
- **Integrovaná funkce Sweep (posuv) pro rovnoměrné rozložení zvuku v čisticí lázni.**
- **Individuální regulace času a teploty.**
- **Přehledný ovládací panel odolný proti stříkající vodě.**
- **Automatické bezpečnostní vypnutí.**

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku. Vhodný vkladací koš najdete pod č. 082101.

Ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozní prostředek naleznete pod č. 088015 – č. 088019.

Technický popis

Označení výrobce	Xtra 120
Délka vkladacího koše	245 mm
Výška čisticí nádoby	190 mm
Doporučený pracovní objem	12,1 l
Délka přístroje	500 mm
Hmotnost	11,3 kg
Objem	14,2 l

Technický list

Šířka přístroje	315 mm
Špičkový výkon ultrazvuku	880 W
Jmenovité napětí	220 - 240 V
Topný výkon	800 W
Šířka vkladacího koše	195 mm
Druh produktu	Ultrazvukový čisticí přístroj