



### Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic Xtra, Typ: 18



#### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 082006 18     |
| GTIN           | 4250004112551 |
| Třída artiklu  | 04S           |

#### Popis

##### Provedení:

Výkonné ultrazvukové čištění řady Elmasonic xtra pro náročné použití Heavy-Duty.

- **Vyšší účinek ultrazvuku díky automatické funkci Dynamic.**
- **Přepínatelný režim Eco pro šetrné čištění a úsporu energie.**
- **Integrovaná funkce Sweep (posuv) pro rovnoměrné rozložení zvuku v čisticí lázni.**
- **Individuální regulace času a teploty.**
- **Přehledný ovládací panel odolný proti stříkající vodě.**
- **Automatické bezpečnostní vypnutí.**

##### Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku. Vhodný vkladací koš najdete pod č. 082101.

Ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozní prostředek naleznete pod č. 088015 – č. 088019.

#### Technický popis

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Hmotnost                  | 13,2 kg     |
| Špičkový výkon ultrazvuku | 1040 W      |
| Šířka vkladacího koše     | 255 mm      |
| Topný výkon               | 1000 W      |
| Označení výrobce          | Xtra 180    |
| Délka přístroje           | 530 mm      |
| Jmenovité napětí          | 220 - 240 V |

## Technický list

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Doporučený pracovní objem | 16,7 l                        |
| Objem                     | 19,7 l                        |
| Šířka přístroje           | 380 mm                        |
| Výška čisticí nádoby      | 190 mm                        |
| Délka vkladacího koše     | 275 mm                        |
| Druh produktu             | Ultrazvukový čisticí přístroj |