

**Garant****SC.T 09T304, Typ: HB7310**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260762 HB7310
GTIN	4045197670342
Třída artiklu	21G

## Popis

## Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	AM
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	N
Typ	HB7310
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	350 - 600 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCGT 09T304

Počet výměn/řezání	4
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení