



Stranové štípací kleště pro mechaniky, chromované s opláštěnými rukojetmi, Celková délka: 125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	724201 125
GTIN	4003773005315
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

S úzkou hlavou a induktivně kalenými břity. Tvrdost břitů cca 63 HRC. Vsazený kloub s chodem bez vůle.

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	2,5 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	0,6 mm
S otevírací pružinou	ne
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	1 mm
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Celková délka	125 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkový potah

Technický list

Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 63 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Řezací kleště