



## Silové stranové štípací kleště, leštěné, s otevírací pružinou, Celková délka: 180mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 725231 180    |
| GTIN           | 4003773060192 |
| Třída artiklu  | 73F           |

### Popis

#### Provedení:

Silná hlava navíc s induktivně kalenými břity (cca 64 HRC). Vložený kloub. **S otevírací pružinou, kterou lze zapnout a vypnout.** Kleště černě atramentované, hlava leštěná. Vysoký rezný výkon díky optimálnímu převodovému poměru

Rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.

#### Norma:

DIN ISO 5749

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

### Technický popis

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Celková délka                      | 180 mm                             |
| Výkon ve stříhu piano drátu do Ø   | 2,2 mm                             |
| Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø | 3,8 mm                             |
| Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø | 2,7 mm                             |
| Norma                              | DIN ISO 5749                       |
| Rukojeť                            | Vícesložkový potah                 |
| Materiál                           | Chromvanadiová ocel                |
| Povrch                             | černě atramentované, hlava leštěná |

## Technický list

|   |               |
|---|---------------|
| Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne            |
| Se zapínatelnou otevírací pružinou            | ano           |
| Druh produktu                                 | Řezací kleště |