

**Zdvížený vidlicový vozík, Délka vidlice: 1150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919913 1150
GTIN	4069515040280
Třída artiklu	96D

Popis**Provedení:**

Ruční zdvižený vidlicový vozík pro ergonomickou přepravu zboží. Rám a vidlice v protizkrutové skořepinové konstrukci. Stabilní oj z ocelové trubky s opěrným ložiskem pro provozní posunování. Pohodlná jízda, zvedání a spouštění pomocí ergonomické rukojeti. Tandemová kolečka vidlice z polyuretanu červená Ø 80×70 mm, řiditelná kolečka z plné gumy.

Lakování:

Dopravní červená RAL 3020, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Nosnost	2500 kg
Materiál koleček vidlice	Tandem Polyurethan červená
Rozsah zdvihu	85 - 200 mm
Délka vidlice	1150 mm
Barva	dopravní červená RAL 3020
Hmotnost	68 kg
Materiál řidících koleček	celogumové

Technický list

Délka	1540 mm
Ø koleček vidlice	80×70 mm
Šířka vidlice	160 mm
Váha	ne
Šířka	540 mm
Druh produktu	Zdvíhací vidlicový vozík