



Jednořadý kulatý kartáč Keramické zrno 0,2 mm, K120, Ø kartáče×šířka kartáče: 200X16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	570324 200X16
GTIN	4017359673355
Třída artiklu	57L

Popis

Provedení:

Jednořadé kartáče se zvlněným materiálem osazení.

Použití:

Pro zdrsňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd. Jednořadé kartáče lze namontovat seřadit dohromady **do válců s proměnnou šířkou**. Pro individuální použití na bruskách.

Technický popis

Délka osazení H ₁	33 mm
Ø kartáče D ₁	200 mm
Tloušťka kartáče	16 mm
Ø otvoru d ₁	16 mm
Možné zvětšení Ø otvoru až do	80 mm
Maximální počet otáček	6000 min ⁻¹

Technický list

Brusivo	Obsahuje karbid křemíku (SiC)
Materiál osazení	mikroabrazivní, brusný nylon
Brusné zkratky	SiC
Tloušťka štětín	0,6 mm
Druh produktu	Kruhový kartáč