

Garant**SCMT 09T308, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260763 HB7020
GTIN	4045197699756
Třída artiklu	21G

Popis

SCMT 09T308 HB7020 Rohový rádius: 0,8 mm

Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	SM
Druh	HB7020

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SCMT 09T308
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení