

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260918 10/11
GTIN	4045197653369
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	E10K STFCCR/L11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Středové přesazení L_3	6 mm
Délka hlavy L_1	16 mm
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L_2	9,6 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500