

Garant**SC.T 120404, Typ: HB7310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260765 HB7310
GTIN	4045197670489
Třída artiklu	21G

Popis

SC.T 120404 HB7310 Rohový rádius: 0,4 mm

Druh: HB7310

Lamač třísek: AM

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 4 mmPosuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	AM
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	N
Druh	HB7310

Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SCGT 120404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení