

Garant

Upínací matice ER High Speed, pro ER: 32



Údaje o objednávce

Artikové číslo	309595 32
GTIN	4069515040662
Třída artiklu	31Z

Popis

Provedení:

Závit a kužel broušené na jedno upnutí pro dosažení nejvyšší přesnosti obvodové házivosti. Matice s povlakováním pro nižší součinitel tření, **vyšší upínací sílu** a pro vysokou odolnost proti opotřebení a korozi. **S drážkami.**

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínací klíč ER č. 309680 – 309740.

Jednostranný otevřený klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

Upozornění:

Upínací matice a vložka jsou vyváženy samostatně!

Technický popis

Celková délka L	23 mm
Závit	M40x1,5
Vnější Ø D	50 mm

Technický list

Maximální utahovací moment	180 Nm
Norma	DIN 6499 D
Druh produktu	Upínací matice