

Garant**Upínací matice ER mini, pro ER: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309605 11
GTIN	4069515040693
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Malé vnější rozměry, cementováno a po obvodu broušeno.

· **Cementováno a po obvodu broušeno.**

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER Mini č. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Technický popis

Závit	M13×0,75
Vnější Ø D	16 mm
Pro ER	11 mm
Celková délka L	12 mm
Maximální utahovací moment	25 Nm
Norma	DIN 6499
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹

Technický list

Strategie obrábění

HSC

Druh produktu

Upínací matice