

Garant**Upínací matice ER mini, pro ER: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309605 8
GTIN	4069515040686
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Malé vnější rozměry, cementováno a po obvodu broušeno.

· **Cementováno a po obvodu broušeno.**

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER Mini č. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Technický popis

Pro ER	8 mm
Maximální utahovací moment	12 Nm
Celková délka L	11 mm
Vnější Ø D	12 mm
Závit	M10×0,75
Norma	DIN 6499
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹

Technický list

Strategie obrábění

HSC

Druh produktu

Upínací matice