

Garant**Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260922 16/11
GTIN	4045197653444
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Středové přesazení L ₃	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	AH16Q STFPCR/L11
Délka hlavy L ₁	25 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	18 mm
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500