

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260918 16/11
GTIN	4045197653383
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	E16R STF/CR/L11
Ø minimálního předvrtání D_{min}	19 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Velikost destiček	11 mm
Délka hlavy L_1	25 mm
Středové přesazení L_3	10 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	15,4 mm
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500