

Waldmann 

LED stolní svítidla, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	974272 1
GTIN	4013330127282
Třída artiklu	93L

Popis

Provedení:

Energeticky úsporná stolní LED lampa s eloxovaným hliníkovým rámem a plastovou hlavou svítidla v barvě šedá umbra. Plynule stmívatelné pomocí ovládacího tlačítka v hlavě svítidla. Se stabilním hliníkovým podstavcem. S elektronickým zástrčkovým transformátorem, možnost připojení pomocí síťového napáječe se zástrčkou CEE (německá zástrčka, typ F) nebo pomocí USB-A.

Teplota barvy neutrální bílá 4 000 K.

Svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje.

Zdroj světla může vyměnit výrobce. Provozní zařízení může vyměnit koncový uživatel.

Doba svícení: > 50 000 hodin

Připojovací hodnoty: 5 V (USB-A) , 100 – 240 V AC (síťový napáječ se zástrčkou CEE).

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vniknutí cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Technický popis

Ochranná třída IP	IP 20
Způsob upevnění	Stojan

Technický list

Stmívatelné osvětlení	plynule
Teplota barev	4000 K
Chráněné Ex	ne
Výměnné osvětlovací těleso	ano
Příkon	4 W
Vyložení nosného ramena	588 mm
Vstup typu zástrčky	F
Vypínač	ano
Zdroj energie	síťový provoz
Osvětlovací těleso	LED
Počet LED diod	12
Barva světla	neutrální bílá
Celková výška	670 mm
Zóna ATEX	Žádné
Hloubka podstavce	141 mm
Šířka podstavce	230 mm
Druh produktu	Stolní svítlna / svítlna pro osvětlení pracoviště