

**Garant**

**Mini vyměnitelná břitová destička pro zapichování vnitřní, DIN 472 pravý, HB720, Ø D<sub>min</sub> / šířka drážky m (H13): 11/1,6mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270110 11/1,6
GTIN	4045197560414
Třída artiklu	21I

**Technický popis**

Maximální hloubka řezu $t_{max}$	2,2 mm
Posuv $f$	0,02 - 0,03 mm/ot,
Tloušťka destiček $T$	4 mm
Šířka zápichu $w$	1,7 mm
Minimální Ø $D_{min}$	11 mm
Vzdálenost hrotu od kraje $L_3$	6,7 mm
Velikost destiček Ø $d$	8 mm
Šířka drážky $m$ (H13)	1,6 mm
Řada	Mini
Typ	HB720
Drážky dle normy	DIN 472

Druh produktu

Mini vyměnitelná břitová destička

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník, plasty	omezené použití	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	80 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	60 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	30 m/min	S
GG(G)	vhodný	60 m/min	K
CuZn	vhodný	80 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		