

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260923 25/16
GTIN	4045197653512
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	16 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	28 mm
Délka hlavy $L_1$	40 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
ISO kód držáku	AH25R STFPCR/L16
Středové přesazení $L_3$	17 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
Celková délka L	200 mm
Upínací výška $L_2$	23 mm
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Ø stopky $D_s$	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500